



HINWEISE

- / Die angegebenen Mindestradien sind Blendrahmenaußenmaße in Millimetern.
- / Durch den Biegevorgang kann es zu Veränderungen der Profilloberfläche (u.a. veränderter Glanzgrad) und zu Profiltoleranzen kommen.
- / Aufgrund der Profiltoleranzen kann es zu einem veränderten Anpressdruck der Dichtungen kommen.
- / Diese fertigungsbedingten Veränderungen der Profile stellen keine Mängel dar.

REHAU BRILLIANT DESIGN

Flügel → Rahmen ↓	ohne	550480 72 mm	550410 80 mm	550510 94 mm	550160 118 mm	550170 AÖ 118 mm	550390 94 mm	550400 AÖ 94 mm	550040 72 mm	550050 80 mm	550060 80 mm
ohne		300	350	425	650	700	450	500	325	400	400
550000, 68 mm	325	340	390	465	690	740	490	540	365	440	440
550680, 76 mm	375	375	400	475	700	750	500	550	375	450	450
550540, 98 mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

REHAU GENE0

Flügel → Rahmen ↓	ohne	532935 77 mm	532136 104 mm
ohne		375	600
532015, 72 mm	425	425	635
532305, 86 mm	475	475	650

REHAU CHARACTER

Flügel → Rahmen ↓	ohne	550410 80 mm	550510 94 mm
ohne		375	600
550008, 88 mm	450	450	635
550018, 68 mm	425	425	635

REHAU SYNEGO AD

Flügel → Rahmen ↓	ohne	537215 79 mm	537235 106 mm	537295 126 mm
ohne		375	800	900
537605, 72 mm	450	450	835	935
537615, 82 mm	500	500	850	950

REHAU SYNEGO MD

Flügel → Rahmen ↓	ohne	537215 79 mm	537235 106 mm	537295 126 mm
ohne		375	800	900
537625, 72 mm	1000	1000	1000	1000
537635, 82 mm	1000	1000	1000	1000

/ Profile werden bis Radius 500 mm mit Dichtungen gebogen

/ Profile werden bis Radius 500 mm mit Dichtungen gebogen
/ Bei einem Radius unter 1000 mm empfehlen wir das System Synego Anschlagdichtung